

Tableros de Distribución: Tipo Subterráneo y Pedestal



Tablero de Distribución
System VI™



Equipo Tipo Pedestal PME



Interruptor de Distribución
Subterránea Vista®



Equipo Tipo Pedestal PMH



Equipo Tipo Pedestal PMH

Obtenga un rendimiento sin riesgos y la calidad que se necesita en las aplicaciones de distribución subterránea que usted realice

El equipo tipo pedestal PMH de frente abierto de S&C cuenta con componentes directamente accesibles que se pueden ver claramente mientras el equipo está en funcionamiento. El estado de operación se puede verificar fácilmente a través de espacios visibles. El equipo tipo pedestal PMH se ofrece en modelos de tipo manual, con supervisión remota y transferencia de fuente.

Equipo Tipo Pedestal PME

Con Componentes Encajonados Conectados por Codos

En el equipo tipo pedestal PME todos los componentes de interruptor y fusible están recubiertos y protegidos dentro de un compartimento interno de acero aislado por aire que protege del follaje, los elementos de la naturaleza y los agentes contaminantes y reduce, además, la exposición a partes vivas energizadas. El equipo tipo pedestal PME se ofrece en versiones de tipo manual, con supervisión remota y transferencia de fuente.

Interruptor de Distribución Subterránea Vista®

Sus características innovadoras simplifican las operaciones, aumentan la seguridad y minimizan el tiempo de interrupción del servicio

El interruptor de distribución subterránea Vista, la respuesta a sus problemas de protección y seccionamiento de hasta 38kV, cuenta con seccionadores interruptores de carga de 600 amperios e interruptores de falla reajustables, todos ellos conectados por codos y alojados en un tanque herméticamente sellado y aislado por gas SF₆. Se encuentran disponibles modelos manuales, con supervisión remota y para transferencia de fuente para montaje estilo pedestal, bóveda y sumergible.

Tablero de Distribución System VI™

El control de sobrecorriente mediante microprocesador brinda una protección avanzada y flexible

Combina módulos de interruptor de distribución subterránea Vista y tablero de distribución personalizado con gabinete metálico tipo M.E. para brindar una alternativa económica y confiable con respecto al tablero tradicional de distribución con gabinete metálico tipo metal enclosed.

Para aplicaciones de hasta 34.5 kV que requieren una tarea de cortocircuito simétrico de 25 kA, el tablero de distribución System VI cuenta con una disposición modular de interruptor de distribución subterránea Vista de S&C. Las unidades individuales del equipo Vista incluyen seccionadores interruptores de carga de 600 amperios e interruptores de falla, sellados en un tanque conectado por codos y aislados por gas SF₆. Al usar bujes aislados por aire en uno o ambos lados del tanque, varias unidades del equipo Vista se pueden unir entre sí o a módulos del tablero de distribución con gabinete metálico tipo metal enclosed como celdas de medición aisladas por aire.

